



Marcatrice elettromagnetica versione combinata

Marcatrice elettromagnetica versione combinata composta da testa di marcatura e unità di comando di nuova generazione, base e colonna registrabile completa di volantino manuale, kit per uso portatile, finestra di marcatura 120x60 mm, font a matrice singola, doppia e continua, marcatura, alfanumerica, lineare, circolare e angolare, completa di porta seriale e presa usb, manuale di istruzione in lingua italiana.


MARCATURA

C90300	Potenza (VA)	Frequenza (Hz)	Alimentazione elettrica (V)	Temperatura di esercizio (°C)	Altezza utile colonna (mm)	€
C903000005	300	50/60	110/220	da 0 a + 45	350	-,--



Marcatrice elettromagnetica versione portatile

Marcatrice elettromagnetica versione portatile composta da testa di marcatura e unità di comando di nuova generazione, finestra di marcatura 120x60 mm, font a matrice singola, doppia e continua, marcatura, alfanumerica, lineare, circolare e angolare, completa di porta seriale e presa usb, manuale di istruzione in lingua italiana.



C90305	Potenza (VA)	Frequenza (Hz)	Alimentazione elettrica (V)	Temperatura di esercizio (°C)	€
C903050005	300	50/60	110/220	da 0 a + 45	-,--



Accessori per marcatrice elettromagnetica

Accessori per marcatrice elettromagnetica.



C90310	Foto	Descrizione	€
C903100005		piastra di fissaggio con magnete per targhette	-,--
C903100010		sistema di bloccaggio pezzi	-,--
C903100015		kit base e colonna con volantino asse Z (per trasformare in combinata la versione portatile)	-,--
C903100020		kit di manutenzione base (1 punzone 60 mm, 1 molla e 1 bomboletta spray)	-,--
C903100025		kit di manutenzione pro (1 testina elettromagnetica, 2 molle, 1 punzone 60 mm, bomboletta spray lubrificante e chiavetta usb)	-,--
C903100030		software flexlog per generazione loghi	-,--
C903100035		software flexwindows per simulazione su pc	-,--
C903100040		asse rotante "D" con cavo e scheda	-,--
C903100045		asse rotante "D" alta capacità con cavo e scheda (per particolari di diametro e peso elevato)	-,--
C903100050		scheda per l'integrazione del III asse (da ordinare unitamente all'asse rotante "D")	-,--